


WOHX 08T302 venstre, W00, Type: BK6425

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268919 BK6425
GTIN	4047109225725
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 08T302 venstre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Type	BK6425
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 08T302 L
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning