

**DOHT 070202 venstre, W60, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268857 BK6425
GTIN	4047109225220
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

DOHT 070202 venstre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	100 - 180 m/min
Type	BK6425
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M

ISO-kode, vendeskærsplatte	DOHT 070202 L
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	W60
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning