

**DOHT 070202 højre, W60, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268855 BK6425
GTIN	4047109225251
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse**

DOHT 070202 højre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 100 - 180 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	100 - 180 m/min
Type	BK6425
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	DOHT 070202 R
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	W60
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning