


TOHX 06T103 neutral, W30, Type: BK8425

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 06T103 neutral BK8425 Type: BK8425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 260 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 160 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,3 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 260 m/min
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 160 m/min
Type	BK8425
Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 06T103 N
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	0 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning