


**TOHX 140305 venstre, W30, Type: K10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268885 K10
GTIN	4047109062979
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 140305 venstre K10 Type: K10
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 m/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	300 - 500 m/min
Skæremateriale	HM
Sekundær anvendelse	N
Primær anvendelse	K
Type	K10
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 140305 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	20 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning