

 KOMET**WOHX 05T302 højre, W01, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 05T302 højre BK6425 Type: BK6425

Spånbryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Sekundær anvendelse	M
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	BK6425
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Spånbrøder	G12
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 05T302 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W01
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning