

 KOMET**WOHX 080402 højre, W01, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 080402 højre BK6425 Type: BK6425

Spånbryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Type	BK6425
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Spånbryder	G12
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Sekundær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 080402 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W01
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning