


WOHX 060302 højre, W00, Type: BK6425

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 060302 højre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Sekundær anvendelse	M
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	BK6425
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm

Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 060302 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning