


 KOMET**WOHX 080402 højre, W01, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 080402 højre P25M Type: P25M

Spånbryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,2 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Type	P25M
Spånbrøder	G12
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplade	WOHX 080402 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W01
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning