

**TOHX 140305 højre, W30, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268875 BK6425
GTIN	4047109225145
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 140305 højre BK6425 Type: BK6425

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	BK6425
Skærebetingelse	let afbrudt

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 140305 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning