


 KOMET**WOHX 08T302 højre, W00, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

WOHX 08T302 højre P25M Type: P25M

Spånbryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Type	P25M
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	G12
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Sekundær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOHX 08T302 R
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W00
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning