

**TOHX 06T102 venstre, W30, Type: BK6425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 06T102 venstre BK6425 Type: BK6425

Spånryder: G06

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P

Type	BK6425
Spånbryder	G06
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Sekundær anvendelse	M
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 06T102 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	6 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning