

**TOHX 06T102 venstre, W30, Type: BK8425****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 06T102 venstre BK8425 Type: BK8425

Spånbryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,2 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 260 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 160 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Type	BK8425
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 160 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	G12
Skæremateriale	HM
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 260 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,2 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 06T102 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning