

 KOMET**TOHX 06T102 venstre, W30, Type: P25M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOHX 06T102 venstre P25M Type: P25M

Spånbryder: G12

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Skæremateriale	HM
Sekundær anvendelse	M
Primær anvendelse	P
Type	P25M
Skærebetingelse	let afbrudt.

Spånryder	G12
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHX 06T102 L
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W30
Spånvinkel	12 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning