

**Garant****Elektronikskævbidere, normal hovedform, SFW, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726215 125
GTIN	4045197976499
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist bearbejdet med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 – 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. **2K**-greb i afledende materiale. **ESD-egnet**. Skær præcisionsslebet.

**Materiale:**

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.

**Teknisk beskrivelse**

Skærlængde	11,5 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1,6 mm
Hovedbredde	12 mm
Hel længde	125 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Meget fin facet
Produktnavnsegenskab	SFW
Produkttype	skærende tang

