

## Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 1, Type: 0,5-1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483820 0,5-1
GTIN	2050001957009
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet ( $60 \pm 2$  HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm  $\varnothing$  er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til  $\varnothing$  0,99 mm, derover 70 mm.

**Toleranceklasse 1:** Stift- $\varnothing \pm 0,001$  mm. 1 trækasse.

#### Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profilttest osv.

### Teknisk beskrivelse

Nominalmålområde	0,5 - 1 mm
Stigning	0,01 mm
Antal prøvestifter	51
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	$60 \pm 2$ HRC

Materiale	Specialstål
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S18
Produkttype	Prøvestift

**Services**

KalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 50	020880 50
DAkKS-kalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 50	020890 50