



Digital skydelære "Ultra Light", Måleområde: 600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415542 600
GTIN	7640125712414
Artikelklasse	46A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstrem let skydelære. Måleskinne i aluminiumshulprofil, meget stiv vha. fire hærdede og slebne stålstænger. Meget stort LCD-display med talhøjde på 20 mm. Udvendige kæber i rustfrit, hærdet stål med titanbelægning. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 – 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger. Funktioner: Preset, maks./min.-, delta, visning af øvre og nedre tolerancegrænser.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 2 stifter til indvendig måling på kæben.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

Teknisk beskrivelse

Norm	Fabriksstandard
Fejlgrænse	0,04 mm
Kalibrering	A1
Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 - 600 mm

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	202 mm
Talhøjde, LCD-display	20 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Vægt	1,5 kg
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------