

**Garant****Blød hammer med gummibaner, sort, Husets Ø/materiale: 60Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752500 60G
GTIN	4045197977410
Artikelklasse	71D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

**Anvendelse:**

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	410 mm
Skaftlængde	335 mm
Vægt uden baner	940 g
Hovedlængde med indsatser	149 mm
Banernes slagflade-Ø	60 mm
Farve	sort
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

**Tilbehør**

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 60

752550 60

Nylonbane, hård til blød hammer 60

752560 60

Gummibane, blød til blød hammer 60

752540 60

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 60 mm

752530 60