

Garant**Blød hammer med gummibaner, sort, Husets Ø/materiale: 40Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752500 40G
GTIN	4045197976598
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	330 mm
Banernes slagflade-Ø	40 mm
Vægt uden baner	418 g
Hovedlængde med indsatser	116 mm
Skaftlængde	275 mm
Farve	sort
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Nylonbane, hård til blød hammer 40

752560 40

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 40

752550 40

Gummibane, blød til blød hammer 40

752540 40

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 40 mm

752530 40