

**Garant****Blød hammer med kunststofbaner, rød, Husets Ø/materiale: 40Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752510 40G
GTIN	4045197977007
Artikelklasse	71D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

**Anvendelse:**

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

**Teknisk beskrivelse**

Banernes slagflade-Ø	40 mm
Hovedlængde med indsatser	116 mm
Vægt uden baner	418 g
Skaftlængde	275 mm
Samlet længde	330 mm
Farve	rød
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

**Tilbehør**

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 40

752550 40

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 40 mm

752530 40

Nylonbane, hård til blød hammer 40

752560 40

Gummibane, blød til blød hammer 40

752540 40