

Garant**Blød hammer med nylonbaner, natur, Husets Ø/materiale: 50Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752520 50G
GTIN	4045197978059
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	380 mm
Vægt uden baner	785 g
Hovedlængde med indsatser	138 mm
Banernes slagflade-Ø	50 mm
Skaftlængde	310 mm
Farve	natur
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Nylonbane, hård til blød hammer 50

752560 50

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 50

752550 50

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 50 mm

752530 50

Gummibane, blød til blød hammer 50

752540 50