

Garant**Blød hammer med nylonbaner, natur, Husets Ø/materiale: 30Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752520 30G
GTIN	4045197978035
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	92 mm
Banernes slagflade-Ø	30 mm
Samlet længde	300 mm
Skaftlængde	260 mm
Vægt uden baner	228 g
Farve	natur
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Gummibane, blød til blød hammer 30

752540 30

Nylonbane, hård til blød hammer 30

752560 30

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 30 mm

752530 30

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 30

752550 30