

Garant**Blød hammer med nylonbaner, natur, Husets Ø/materiale: 40Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752520 40G
GTIN	4045197978042
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	116 mm
Samlet længde	330 mm
Vægt uden baner	418 g
Skaftlængde	275 mm
Banernes slagflade-Ø	40 mm
Farve	natur
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 40 mm

752530 40

Gummibane, blød til blød hammer 40

752540 40

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 40

752550 40

Nylonbane, hård til blød hammer 40

752560 40