

**Garant****Blød hammer med nylonbaner, natur, Husets Ø/materiale: 80Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752520 80G
GTIN	4045197978073
Artikelklasse	71D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

**Anvendelse:**

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

**Reservedel:**

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

**Teknisk beskrivelse**

Banernes slagflade-Ø	80 mm
Skaftlængde	400 mm
Vægt uden baner	1895 g
Hovedlængde med indsatser	175 mm
Samlet længde	500 mm
Farve	natur
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

**Tilbehør**

Nylonbane, hård til blød hammer 80

752560 80

Gummibane, blød til blød hammer 80

752540 80

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 80 mm

752530 80