

Garant**Blød hammer med kunststofbaner, rød, Husets Ø/materiale: 50Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752510 50G
GTIN	4045197977014
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	310 mm
Samlet længde	380 mm
Hovedlængde med indsatser	138 mm
Vægt uden baner	785 g
Banernes slagflade-Ø	50 mm
Farve	rød
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 50 mm

752530 50

Gummibane, blød til blød hammer 50

752540 50

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 50

752550 50

Nylonbane, hård til blød hammer 50

752560 50