

Garant**Blød hammer med kunststofbaner, rød, Husets Ø/materiale: 30Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752510 30G
GTIN	4045197976390
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde	260 mm
Samlet længde	300 mm
Vægt uden baner	228 g
Hovedlængde med indsatser	92 mm
Banernes slagflade-Ø	30 mm
Farve	rød
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Gummibane, blød til blød hammer 30

752540 30

Nylonbane, hård til blød hammer 30

752560 30

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 30

752550 30

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 30 mm

752530 30