

Garant**Blød hammer med kunststofbaner, rød, Husets Ø/materiale: 60Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752510 60G
GTIN	4045197977021
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Banernes slagflade-Ø	60 mm
Vægt uden baner	940 g
Hovedlængde med indsatser	149 mm
Samlet længde	410 mm
Skaftlængde	335 mm
Farve	rød
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Gummibane, blød til blød hammer 60

752540 60

Nylonbane, hård til blød hammer 60

752560 60

Kunststofbane, middelhård til blød hammer 60

752550 60

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 60 mm

752530 60