



Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 956DHM



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588710 956DHM
GTIN	3165140839617
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger **til træ. HM-bestykkede tænder**, længste standtid i træ med metalgenstande (hærdede søm). Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion.

Leveringsomfang:

1 dele

optimeret til materiale: Træ med metal

Plattetykkelse (træ med metalgenstande): < 100 mm

Skæretype: Lige snit, hurtigt (grov)

Skæretype: Dyksnit

Savklingemateriale: HM

Tanddeling: 4,3 mm

Klingelængde: 150 mm

Antal klinger: 1

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	150 mm
Plattetykkelse (træ med metalgenstande)	< 100 mm
optimeret til materiale	Træ med metal
Savklingemateriale	HM
Tanddeling	4,3 mm
Antal klinger	1
Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Skæretype	Dyksnit

Produkttype

Bajonetsavklinge