

**Garant****Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 1256XHM****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 588610 1256XHM |
| GTIN                | 4045197977366  |
| Artikelklasse       | 51S            |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HM-bestykkede tænder**, længste standtid i **træ med metalgenstande** (hærdede søm). Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion.

**Teknisk beskrivelse**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Antal klinger                           | 1                |
| optimeret til materiale                 | Træ med metal    |
| Betegnelse                              | 1256XHM          |
| Plattetykkelse (træ med metalgenstande) | < 250 mm         |
| Skæretype                               | Lige snit, fint  |
| Skæretype                               | Plansnit         |
| Savklingemateriale                      | HM               |
| Tanddeling                              | 3,2 – 4,3 mm     |
| Klingelængde                            | 300 mm           |
| Drevmaskine                             | Bajonetsav       |
| Produkttype                             | Bajonetsavklinge |