



Nitrilhandsker, par med dupper, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094287 8
GTIN	4045197977526
Artikelklasse	02H

Beskrivelse

Udførelse:

Handske med ekstra dupper til forbedret gribesikkerhed.

Handske med vandbaseret PU-nitrilskumsbelægning med god følsomhed og sikkert greb i tørre og let fugtige eller oliekontaminerede arbejdsomgivelser. God pasform og følsomhed med innovativ striketechnologi med polyamid-lycra-fibre. **Uden DMF.** Særligt egnet til små monteringsdele, varemottagelse og forsendelse, servicearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	8
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100

Indhold	12
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4131X
Bæremateriale	Lycra®, polyamid
Belægning	water based PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	255 mm
Farve	sort / grå
Strikketeknologi	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker