

**Honeywell****Nitrilhandsker, par Polytril™, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094370 7
GTIN	3603835500034
Artikelklasse	09A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Polytril™. Handsker med nitrilbelægning til håndtering af små dele i fedtede, fugtige og smudsige miljøer.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Gribeevne ved fugt	god
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Føleevne	god
Pasform	meget god
Gribeevne ved olie	meget god
Åndbarhed	god

Materiale, belægning	Nitril
Handkestørrelse	7
DMF-fri	nej
Producentbetegnelse	Polytril
Serie	Polytril™
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	10
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
EN 388	4121X
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Længde	220 - 260 mm
Farve	hvid / grå
Vægt	36-50 g
Strikketeknologi	13G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker