



Toarmet aftrækker, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880930 4
GTIN	4021176956317
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendige og indvendige aftrækkeropgaver**), stærk travers og kraftigt spindel. Den ønskede spændvidde indstilles ganske enkelt ved at skubbe aftrækkerarmen.

Anvendelse:

En aftrækker, der nemt indstilles til den ønskede spændvidde, til tandhjul, lejer, skiver osv.

Spændvidde, udvendigt: 350 mm

Spændvidde, indvendigt: 195 - 365 mm

Spændedybde til: 250 mm

Effekt: 7 t

Teknisk beskrivelse

Effekt	7 t
Spændedybde til	250 mm
Spændvidde, indvendigt	195 - 365 mm
Spændvidde, udvendigt	350 mm

Udvendig sekskant	22 mm
Antal kroge	2
Vægt	6,21 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker