



## Toarmet aftrækker, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880930 1
GTIN	4021176923777
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendige og indvendige aftrækkeropgaver**), stærk travers og kraftigt spindel. Den ønskede spændvidde indstilles ganske enkelt ved at skubbe aftrækkerarmen.

#### Anvendelse:

En aftrækker, der nemt indstilles til den ønskede spændvidde, til tandhjul, lejer, skiver osv.

Spændvidde, udvendigt: 100 - 100 mm

Spændvidde, indvendigt: 55 - 105 mm

Spændedybde til: 100 mm

Effekt: 4 t

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, indvendigt	55 - 105 mm
Spændvidde, udvendigt	100 - 100 mm
Spændedybde til	100 mm
Effekt	4 t

Udvendig sekskant	17 mm
Antal kroge	2
Vægt	1,18 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker