



Trearmet aftrækker med forudindstillelig spændvidde, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880950 1
GTIN	4021176006616
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig aftrækker med stor spændekraft og god spændeydelse. Ved hjælp af indstillingsnøglen indstilles de symmetriske arme let til den ønskede spændvidde. Den del, der skal trækkes af, spændes **kraftsluttende** fast, så gribearmene **ikke** kan **springe af eller frigøres**. Kun til udvendige aftrækkere.

Anvendelse:

Til afmontering af særligt fastsiddende kuglelejer, tandhjul, remskiver og lignende dele.

Spændvidde, udvendigt: 20 - 100 mm

Spændedybde til: 100 mm

Effekt: 8 t

Teknisk beskrivelse

Effekt	8 t
Spændvidde, udvendigt	20 - 100 mm
Spændedybde til	100 mm
Udvendig sekskant	17 mm

Maks. moment	180 Nm
Antal kroge	3
Vægt	1,24 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker