



## Elektronikfladtang, Hel længde: 115mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	727189 115
GTIN	4003773016694
Artikelklasse	73F

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Takket være spejlpolituren sker der ingen forstyrrelser i kredsløbet som følge af afskallende kromdele. Gennemstukket præcisionsled. Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning. Glatslebne grebsflader. Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.

Greb overtrukket med kunststof.

**Anvendelse:**

Til fine montagearbejder, f.eks. inden for elektronik og finmekanik.

**Norm:**

DIN ISO 9655

**Materiale:**

Kuglelejestål, oliehardt.

**Bemærk:**

Andre udførelser fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	115 mm
Kæbelængde	22,5 mm
Udførelse, kæber	Glatslebet indvendigt
Hovedbredde	9,5 mm
Kæbeform	flad, lige
Norm	DIN ISO 9655

Greb	overtrukket med kunststof
Materiale	Kuglelejestål
Overflade	Spejlpoleret
med returfjeder	ja
Produkttype	Fladtang