



## Trearmet aftrækker med forudindstillelig spændvidde, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880950 2
GTIN	4021176006791
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftig aftrækker med stor spændekraft og god spændeydelse. Ved hjælp af indstillingsnøglen indstilles de symmetriske arme let til den ønskede spændvidde. Den del, der skal trækkes af, spændes **kraftsluttende** fast, så gribearmene **ikke** kan **springe af eller frigøres**. Kun til udvendige aftrækkere.

#### Anvendelse:

Til afmontering af særligt fastsiddende kuglelejer, tandhjul, remskiver og lignende dele.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, udvendigt	35 - 150 mm
Spændedybde til	125 mm
Effekt	9 t
Producentbetegnelse	12
Maks. moment	190 Nm
Antal kroge	3

Udvendig sekskant	19 mm
Vægt	1,72 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker