

Honeywell**Nitrilhandsker, par Polytril™ Top, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094440 7
GTIN	3603835500171
Artikelklasse	09A

Beskrivelse**Udførelse:**

Polytril™ Top. Handsker med **fuld nitrilbelægning over håndledet** til tunge aktiviteter i våde og olierede miljøer. Den mørke farve gør den meget uimodtagelig over for smuds. Særligt velegnet til montagearbejde i olierede og fedtede miljøer, udendørs arbejde under fugtige forhold, byggebranchen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

DMF-fri	nej
Åndbarhed	kendes ikke
Pasform	god
Føleevne	god
Producentbetegnelse	Polytril Top

Varmebeskyttelse	kendes ikke
Materiale, belægning	Nitril
Handkestørrelse	7
Gribeevne ved olie	meget god
Gribeevne ved fugt	meget god
Serie	Polytril™
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
Indhold	10
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4121X
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	Nitril
belægningsvariant	fuld belægning
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Længde	230 - 270 mm
Farve	sort
Vægt	50-70 g
Strikketeknologi	13G
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	1
Produkttype	Universalhandsker