



## Hydraulisk presse, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	881800 3
GTIN	4021176924408
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med hydraulisk mekanisme og automatisk tilbagetrækning. Enkel håndtering: Pressen anbringes mellem aftrækterspindel og aksel. Spænd pressen fast vha. aftrækterspindel, og træk pressespindel til (hydraulikfunktionen aktiveres). Hvis afstanden ikke er tilstrækkelig, løsnes pressespindel, hvorefter arbejdsgangen gentages.

#### Anvendelse:

Til forøgelse af trykudløsen ved mekaniske aftrækkere fra str. 3. På den måde løsnes også meget fastsiddende dele nemt og hurtigt.

Konstruktionshøjde: 113 mm

Cylinder Ø: 39,5 mm

Enhed-Ø: 80 mm

Afstand: 7 mm

Maks. moment: 40 Nm

Maks. aftrækkerkraft: 300 kN

### Teknisk beskrivelse

Maks. aftrækkerkraft	300 kN
Afstand	7 mm
Konstruktionshøjde	113 mm

Maks. moment	40 Nm
Enhed-Ø	80 mm
Cylinder Ø	39,5 mm