



## Trearmet aftrækker med forudindstillelig spændvidde, Type: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880950 3
GTIN	4021176006876
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftig aftrækker med stor spændekraft og god spændeydelse. Ved hjælp af indstillingsnøglen indstilles de symmetriske arme let til den ønskede spændvidde. Den del, der skal trækkes af, spændes **kraftsluttende** fast, så gribearmene **ikke** kan **springe af eller frigøres**. Kun til udvendige aftrækkere.

#### Anvendelse:

Til afmontering af særligt fastsiddende kuglelejer, tandhjul, remskiver og lignende dele.

### Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	165 mm
Spændvidde, udvendigt	50 - 200 mm
Effekt	10 t
Producentbetegnelse	12
Antal kroge	3
Maks. moment	250 Nm

Udvendig sekskant	24 mm
Vægt	3,5 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker