



Stiftaftrækkersortiment



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	882000
GTIN	4021176924569
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil udtrækker (forzinket) med ergonomisk formet glidehammer.

Anvendelse:

Til af- og udtrækning af dele med indvendigt gevind (konus- eller passtifter) eller kuglelejer. I forbindelse med korrekt adapter eller indvendig aftrækker trækkes delen, der skal trækkes af, trukket af med kraftige slag med glidehammeren.

Leveringsomfang:

Stiftaftrækker i kunststofkuffert (275×230×80 mm) med 6 gevindindsatser (M3 – M10) og 3 forbindelsesadaptere til indvendige udtrækkere nr.882600. Til M12 anvendes glidestangen uden gevindindsats. Mulighed for anvendelse af DIN 913 gevindstifter som indsats.

Teknisk beskrivelse

Slagmasse	0,9 kg
Adapter til indvendig aftrækker	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Slagvej	230 mm
Passer til gevind	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Produkttype

Stiftafrækker

Tilbehør

Gevindindsats Type M5	882001 M5
Gevindindsats Type M4	882001 M4
Adapterholder Type M7XM12	882002 M7XM12
Gevindindsats Type M8	882001 M8
Gevindindsats Type M3	882001 M3
Gevindindsats Type M10	882001 M10
Adapterholder Type 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Adapterholder Type M10XM12	882002 M10XM12
Gevindindsats Type M6	882001 M6