



Trearmet aftrækker med forudindstillelig spændvidde, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880960 4
GTIN	4021176850509
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig aftrækker med stor spændekraft og god spændeydelse. Ved hjælp af indstillingsnøglen indstilles de symmetriske arme let til den ønskede spændvidde. Den del, der skal trækkes af, spændes **kraftsluttende** fast, så gribearmene **ikke** kan **springe af eller frigøres**. Til udvendig aftrækker **og** indvendig aftrækker.

Anvendelse:

Til afmontering af særligt fastsiddende kuglelejer, tandhjul, remskiver og lignende dele.

Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	225 mm
Spændedybde	50 mm
Effekt	10 t
Spændvidde, udvendigt	20 - 250 mm
Spændvidde, indvendigt	225 - 325 mm
Producentbetegnelse	12

Udvendig sekskant	27 mm
Antal kroge	3
Maks. moment	300 Nm
Vægt	11,99 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker