



## Toarmet aftrækker, Type: 10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880930 10
GTIN	4021176923784
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendige og indvendige aftrækkeropgaver**), stærk travers og kraftigt spindel. Den ønskede spændvidde indstilles ganske enkelt ved at skubbe aftrækkerarmen.

#### Anvendelse:

En aftrækker, der nemt indstilles til den ønskede spændvidde, til tandhjul, lejer, skiver osv.

Spændvidde, udvendigt: 120 mm

Spændvidde, indvendigt: 55 - 105 mm

Spændedybde til: 100 mm

Effekt: 2 t

### Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	100 mm
Effekt	2 t
Spændvidde, indvendigt	55 - 105 mm
Spændvidde, udvendigt	120 mm

Antal kroge	2
Udvendig sekskant	17 mm
Vægt	1,255 kg
Produkttype	Toarmet aftrækker