

Garant**Reserveblad, Klingelængde: 250mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	581735 250
GTIN	4045197978080
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse

Udførelse:

Skovsavsklinge med **præcis krydsslibning, trapezfortanding** og en klingetykkelse på 0,9 mm.

Modstandsdygtig tynd coating, der giver lav friktion og spånvedhæftning. **Impulshærdet tandkant** med **regelmæssig udlægning** af hensyn til langvarig skarphed og lige snit.

Anvendelse:

Ideelt egnet til **snit på tværs af fibre**. Hurtigt og lige snit med **minimal kraftanvendelse**.

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	9
Klingelængde	250 mm
Produkttype	Håndsavklinge