

Garant**Cleaningpoint tom, Type: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987101 M
GTIN	4045197977588
Artikelklasse	91M

Beskrivelse**Udførelse:**

Vridningsstabilt korpus i pladestål. Mellemvæg med \square 9×9 mm i 37 millimeters intervaller. 4 styrehjul (Ø 100 mm) med hjulbremse og 2 store skydegreb med Haptoprene-beklædning garanterer en god stabilitet og en sikker håndtering.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9 mm

Højde: 1850 mm

Bredde: 725 mm

Dybde: 634 mm

Korpusdybde: 524 mm

Nyttehøjde: 1650 mm

Nyttebredde: 720 mm

Teknisk beskrivelse

Korpusdybde	524 mm
Bredde	725 mm

Nyttehøjde	1650 mm
Højde	1850 mm
Dybde	634 mm
Vægt	65 kg
Nyttebredde	720 mm
Type	M
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Produkttype	Rengøringsstation