

**Garant****Cleaningpoint tom, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987101 S
GTIN	4045197977571
Artikelklasse	91M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vridningsstabilt korpus i pladestål. Mellemvæg med  $\square$  9×9 mm i 37 millimeters intervaller.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9 mm

Højde: 1700 mm

Bredde: 725 mm

Dybde: 634 mm

Korpusdybde: 524 mm

Nyttehøjde: 1650 mm

Nyttebredde: 720 mm

**Teknisk beskrivelse**

Nyttebredde	720 mm
Dybde	634 mm
Højde	1700 mm

Korpusdybde	524 mm
Type	S
Nyttehøjde	1650 mm
Vægt	63 kg
Bredde	725 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Produkttype	Rengøringsstation