



Selvcentrerende toarmet aftrækker, Type: 0



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 881000 0 |
| GTIN | 4021176015458 |
| Artikelklasse | 83U |

Beskrivelse

Udførelse:

Meget praktisk konstruktion med **indstilling af spændvidde ved hjælp af led**. Aktiverer spindeltrykket, så aftrækkerarmene spændes fast om den del, der skal afmonteres, med automatisk stigende kraft. Aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål.

Spændvidde, udvendigt: 10 - 60 mm

Spændedybde til: 50 mm

Effekt: 1 t

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|------------|
| Spændvidde, udvendigt | 10 - 60 mm |
| Effekt | 1 t |
| Spændedybde til | 50 mm |
| Antal kroge | 2 |
| Vægt | 0,22 kg |
| selvcentrerende | ja |

Produkttype

Toarmet aftrækker