

**Vinkelsliber GWS, Type: 9-125S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Artikelklasse	03C

Beskrivelse**Udførelse:**

Praktisk, kompakt vinkelsliber med smalt greb.

- **Stærk 900 W-motor til hurtig fremgang i arbejdet, meget robust over for overbelastning, lang levetid.**
- **Med elektronisk forvalg af omdrejningstal, ideelt f.eks. til bearbejdning af rustfrit stål.**

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	900 W
Maks. skæredybde	34 mm
Producentbetegnelse	GWS 9-125 S
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Maks. skive-Ø	125 mm
Bemærk	Elektronisk forvalg af omdrejningstal
Vægt	1,9 kg
Genstartsspærre	ja
Omdrejningstalområde	2800 - 11000 min ⁻¹

Energiforsyning

Med kabel

Produkttype

Vinkelsliber