



Momentskruetrækker med digitalt display, skifteklingsholder, Maks. moment: 200cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659912 200
GTIN	7610733288908
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af moment **uden værktøj** ved at trække og dreje kappen. Den indstillede momentværdi vises i ruden (**digitaldisplay på skaftenden**). Indbygget elektronik med NFC-interface. Batteri kan udskiftes af kunden (knapcellebatteri CR 1/3 N; 3 V). **Måleenheder:** Nm, lbfft. Til **at holde skifteklinger på 6 mm** (nr. 659920 – 659928).

Anvendelse:

Til kontrolleret skruring ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Momentområde	0,4 - 2 Nm
Momentområde	40 - 200 cNm
Maks. moment	200 cNm
Display	digital

Passende skifteklinger	6 mm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Opløsning	2 cNm
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbf _{in}
Norm	DIN EN ISO 6789
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Vægt	97 g
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Samlet længde L	126 mm
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Måleværktøj	Mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Producentbetegnelse	DigiTorque V2
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------