



Momentskruetrækker med digitalt display, skifteklingeholder, Maks. moment: 50cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659912 50
GTIN	7610733276226
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med **våde eller fedtede hænder**. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).

Indstilling af moment **uden værktøj** ved at trække og dreje kappen. Den indstillede momentværdi vises i ruden (**digitaldisplay på skaftenden**). Indbygget elektronik med NFC-interface. Batteri kan udskiftes af kunden (knapcellebatteri CR 1/3 N; 3 V). **Måleenheder:** Nm, lbfft. Som **holder til skifteklinger** (nr. 669605 – 669608).

Anvendelse:

Til kontrolleret skruring ved forudindstillet moment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Opløsning	1 cNm
Maks. moment	50 cNm
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	10 - 50 cNm

Display	digital
Momentområde	0,1 - 0,5 Nm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Feedback	udløsning
Vægt	56 g
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Samlet længde L	107 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Målemetode	Moment
Kalibrering	O1
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Producentbetegnelse	DigiTorque V2
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------