


Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 0810/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	110 mm
ISO-kode holder	A0810J SCLCR/L06
Vendepatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Hovedlængde L ₁	27 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	11 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Spændehøjde L ₂	9 mm
Halsbredde L ₄	8 mm
Midterforskydning L ₃	6 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500